


# Hopmooov

REF 6280026LOC

## [LOCATION] Boucle magnétique d'accueil

**Installation simple**



**Portée moyenne : 1 à 2 mètres autour du comptoir**



**Kit complet fourni avec boucle, micro, signalétique, alimentation**

**Transportable et légère**



## Description:

Boucle à induction magnétique (BIM) pour une utilisation mobile ou fixe permettant de faciliter l'accessibilité dans les lieux publics aux malentendants équipés ou non de prothèses. Pour les personnes appareillées, il génère un champ électromagnétique qui est capté par la prothèse auditive en position T. Pour les personnes non appareillées, il permet de bénéficier d'une conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.

## Les caractéristiques du produit:

### Contient :


- 1 microphone externe sur pied,
- 1 écouteur additionnel compatible prothèse auditive et son support,
- 1 adaptateur secteur,
- 1 batterie rechargeable Li-poly,
- 1 couvercle amovible pour fixation sur le bureau
- 1 notice d'utilisation,
- 1 pictogramme "oreille barrée" pour la signalétique.

### Technique :

- Durée de la batterie : 5 à 8 heures en utilisation, 1,5 à 2 jours en veille, 4 mois éteint.
- Adaptateur secteur (UK, VDE ou US).
- Poids : 750 g
- L x H x P = 25 x 22 x 7 cm

### Caractéristiques techniques :

- Indicateur du niveau du champ magnétique.
- Volume de réception réglable pour l'écouteur additionnel.
- Entrée jack 3.5mm pour connecter un équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.).
- Indicateur batterie faible ou mode charge.
- Interrupteur On/Off.
- Indicateur de niveau de sortie de la boucle.
- Réglage du niveau d'entrée.
- Réglage du courant de boucle.
- Réglage de la tonalité.
- Possibilité de connecter une boucle externe pour couvrir une plus grande superficie.
- Livré dans une boîte de transport.



## [LOCATION] Boucle magnétique d'accueil

REF 6280026LOC

hopmoov



03.74.09.81.70  
www.hopmoov.com  
contact@hopmoov.com